



ご存知ですか？

アルコール検知器の
使用義務化が
2023年12月1日に施行されました。

アルコールチェッカー

運転前後の
確認に！



息を吹きかけて、すばやく計測！



国家公安委員会が定める
アルコール検知基準に該当

ALCOHOL
CHECKER



測定範囲

0.00~1.00 mg/ℓ
(0.01単位)

センサー寿命

約1年または測定回数1,000回の
どちらか早い方。

デジタル
表示

高い値には
警告音！


*警告音の有無で運転の可否
を判断しないこと。

非接触
検知機能

電池交換
お知らせ機能



交換目安を
日付で管理！



測定回数は別途管理してください。

ご使用方法

- ①スイッチを押してください。
- ②カウントダウン終了まで待ちます。
- ③約5秒間息を吹きかけてください。

詳しいご使用法は「取扱説明書」を
ご覧ください。

品名：アルコールチェッカー
品番：MI-ALC-01
入数：50個入

本体価格 **3,500円(税抜)**

MADE IN CHINA

測定結果の表示目安

*一般的な症状の目安で、体調や個人の体質によって酔い具合には差があります。

0.00 mg/ℓ	平常時	0.40 mg/ℓ	適度に酔い、 機嫌が良くなる
0.10 mg/ℓ	酔いはじめ ハンドル操作に 影響がではじめる	0.50 mg/ℓ	感情の抑制が 出来なくなる
0.20 mg/ℓ	顔や皮膚が上気 適度な酔い加減 視覚の固定が困難	0.50 mg/ℓ 以上	飲みすぎ
0.30 mg/ℓ	感情が高ぶり多弁になる 行動がだげさになる		

*FEEと表示されるとセンサー異常又は、本体寿命となります。

仕様

測定表示範囲	0.00~1.00mg/ℓ
アラーム設定レベル	0.15mg/ℓ
測定時間	約5秒
ウォームアップ時間	18カウント(約30秒)
使用環境温湿度	5~35℃、80%RH以下
保管環境温湿度	-10~50℃、80%RH以下
電源	単四アルカリ乾電池2本
寸法	約103×37×20(mm)
本体重量	約28g

単四アルカリ電池
2本(別売)使用

【ご注意】 計測値はあくまでも目安です。本品の測定結果で飲酒運転の可否を判断しないでください。



MIクリエイションズ株式会社
https://www.mi-creations.co.jp

本社 〒536-0005 大阪府大阪市城東区中央2-15-20
東京 〒101-0065 東京都千代田区西神田1-3-6 ゼネラル神田ビル2F
八尾事業所 〒581-0866 大阪府八尾市東山本新町8-15-5

第一営業部
第二営業部

Tel.06(6933)1850(代) / Fax.06(6930)4061
Tel.03(5244)5675(代) / Fax.03(5244)5676
Tel.03(3518)9048(代) / Fax.03(3518)9049
Tel.072(992)9981(代) / Fax.072(992)9987